



## Ütvecsavarozó Akkus ütvecsavarozó



### Rendelési adatok

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma    | 074801 IDS18V200T |
| GTIN              | 4053423301106     |
| Árucikk kategória | 03B               |

### Leírás

#### Kivitel:

Ipari ütvecsavarozó állandó, előválasztható meghajtó nyomatékkal.

- **9 fokozatú fajlagos meghúzási nyomaték # +/-15%-os stabilitással minden csavarnál.**
- **Meghúzás kontrollámpa.**
- **Hosszú élettartamú Hall-érzékelő kapcsoló: Maximalizálja a kapcsolási ciklust a hagyományos termékekhez képest 2-5-ször hosszabb élettartam érdekében.**
- **A nyomaték megkülönböztetése (kioldási nyomaték, maximális nyomaték, lazítási nyomaték).**
- **Folyamatbiztonság: A nyomaték beállítások zárolása NFC kapcsolaton keresztül (Pro360-mal) a folyamat megbízhatóságának szavatolása érdekében.**
- **Connectivity enabled for Process Control (OK/NOK recording, csavarozás számláló funkció).**
- **Könnyű használat: Állapotjelző LED befejezett meghúzásnál, hangjelzés.**
- **Kényelmes használat: Keskeny, az ipari használatra optimalizált fogantyú (puha markolat nélkül).**
- **Egységes akkumulátor platform a Bosch EXACT Clutch Tools eszközeihez.**
- **Hosszabb élettartam és alacsonyabb zajterhelés az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően.**
- **Felakasztó horgok felszerelhetők.**
- **Célcsoport: Autóipar, nehézgépek, vasút.**

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

**Műszaki leírás**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Súly                               | 1,2 kg                     |
| Max. vibráció EN szerint           | 11,6 m/s <sup>2</sup>      |
| Akkumulátor típus                  | Lítium-ion                 |
| Gyártó jelölése                    | IDS 18V-200 T              |
| Üresjárat fordulatszám             | 0 - 2500 min <sup>-1</sup> |
| Akkumulátor-feszültség             | 18 V                       |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0                          |
| Energiaellátás                     | Akkus                      |
| Jellemző felhasználás              | Heavy Duty                 |
| Ütésszám                           | 0 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Szerszámbefogó mérete              | 1/2 coll                   |
| Maximális nyomaték                 | 300 Nm                     |
| Szerszámbefogó meghajtási profil   | Külső négyszög             |
| Termék fajtája                     | Ütvecsavarozó              |