

**Fúró-csavarozó akkus fúró-csavarozó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Stabil, megbízható és megfizethető 18V intelligens megoldás ipari szerelősorokhoz.

- **Precíziós tengelykapcsoló: nincs felülvezérlés a beállított nyomaték elérésekor.** (Csökkenti a tengelykapcsoló kopását).
- **Ipari ergonómia: extrém kompakt a nagy rugalmasság érdekében. Optimalizált markolatméretű és csekély súlyú ipari szereléshez.**

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

Műszaki leírás

Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V

Adatlap

Súly	0,7 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 min ⁻¹
Gyártó jelölése	IRS 18V-30 P-HX
Szerszámbefogó meghajtási profil	Belső hatszög
Maximális nyomaték	30 Nm