

**Fúró-csavarozó akkus fúró-csavarozó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	074800 ISR18V30P
GTIN	4053423254853
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Stabil, megbízható és megfizethető 18V intelligens megoldás ipari szerelősorokhoz.

- **Precíziós tengelykapcsoló: nincs felülvezérlés a beállított nyomaték elérésekor. (Csökkenti a tengelykapcsoló kopását).**
- **Ipari ergonómia: extrém kompakt a nagy rugalmasság érdekében. Optimalizált markolatméretű és csekély súlyú ipari szereléshez.**

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 min ⁻¹
Súly	0,7 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Adatlap

Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	ISR 18V-30 P
Max. vibráció EN szerint	$<2,5 \text{ m/s}^2$
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Szerszámbefogó meghajtási profil	Gyorsbefogó tokmány
Maximális nyomaték	30 Nm