

Garant**Kisméretű turbómaró GARANT Master Uni – közepes, HM, Típus: A0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546906 A0313
GTIN	4069515032025
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

HM turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, életöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Henger
Fejhossz	13 mm
Fej Ø	3 mm
Szár Ø	3 mm
Sorozat	Master Uni
Teljes hossz	40 mm
Szerszámanyag	HM
Hosszú szár	nem
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	feltételesen alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
Uni	alkalmas