

Munkaállványok targoncákhoz, Típus: 1040X1305**Rendelési adatok**

Rendelés száma	919980 1040X1305
GTIN	4052462065697
Árucikk kategória	94B

Leírás**Kivitel:**

Stabil zártszelvény szerkezetű munkaállvány keresztirányú vagy hosszirányú nyílással emelővillás targoncához. Drótrács hátfal. Csúszásmentes munkadobogó és automatikus ajtózár. Targoncavilla nyílás lecsúszás védelemmel (csapszegek). Két, biztonsági retesszel rendelkező lehajtható biztonsági védőráccsal a keresztirányú és a hosszanti oldalon. Horganyzott szerszámtárolóval és 2 egyéni védőeszköz rögzítővel. Mellvéd magasság 1,10 m. „B” targoncavilla nyílás távolság keresztirányban 600 mm, hosszirányban 190 mm.

Felhasználás:

Biztonságos munkavégzés javítási és karbantartási munkáknál épületek magasan lévő részein, mennyezeti világításokon stb.

Szabvány:

TÜV által bevizsgált a DGUV (előírt német balesetbiztosítás) 208-031 szerint.

Szín:

RAL 2000 narancssárga **festéssel**.

Figyelem:

A munkaállványoknak emelővillás targoncával történő használata esetén vegye figyelembe az országos előírásokat. Megfelelő munkaállványok Ausztria (TÜV Austria által bevizsgálva) és Belgium számára külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Adatlap

Szélesség	1305 mm
Mélység	1040 mm
Teherbírás	300 kg
Targoncavilla nyílás távolsága B	600 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	190 mm
Talpfelület mélysége	800 mm
Talpfelület szélessége	1200 mm
Targoncavilla nyílás D méret	80 mm
Magasság	2355 mm
Súly	139 kg
Targoncavilla nyílás A méret	200 mm
Targoncavilla nyílás	Keresztirányú vagy hosszanti befogó
Termék fajtája	Munkaállvány