



Ütvecsavarozó Akkus ütvecsavarozó



Rendelési adatok

Rendelés száma	070113 GSB1865
GTIN	4053423321135
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Kefe nélküli EC motorral.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Alkalmas anyagok	fém
------------------	-----

Jellemző felhasználás	Strong
Súly	1,1 kg
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy	31 Nm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális ütésszám	27000 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Energiaellátás	Akkus
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Maximális nyomaték kemény	65 Nm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	11 m/s ²
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 605 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2300 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GSB 18V-65
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	1,5 m/s ²
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó