



„Tool-Check PLUS” bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 39 darabos, Alkotóelemek száma: 39



Rendelési adatok

Rendelés száma	676172 39
GTIN	4013288234896
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 2 db 1 méret; 3 db 2 méret; 1 db 3 méret
 Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1 db 1 méret; 3 db 2 méret; 1 db 3 méret
 Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 3; 4; 5; 6; 8 mm méret
 Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1 db 1,0x5,5 mm méret
 Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm méret
 Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög – 1/4 col belső bit befogó
 „Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret
 Csavarhúzó tartó: 1 db
 Bit racsni 1/4 col: 1 db 676645 sz. 1/4 méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Gyártó jelölése	Tool-Check PLUS
Tartalom (db)	39
Működtető szerszám	Bit racsni 1/4 col
Működtető szerszám	Csavarhúzó tartó
Termék fajtája	Bit szerszám