

Garant**Kisméretű turbómaró GARANT Master Uni – közepes, HM, Típus: G0613****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546906 G0613
GTIN	4069515035934
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

HM turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Sorozat	Master Uni
Szár Ø	3 mm
Teljes hossz	43 mm
Fejhossz	13 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Szerszámanyag	HM
Hosszú szár	nem
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	feltételesen alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
Uni	alkalmas