

Mahr

**Digitális mérőóra IP64 érintéses kezeléssel leolvasás 0,0005 mm,
Méréstartomány: 12,5mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	434317 12,5
GTIN	4059192066475
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel és beépített tűrés kijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül).

Edzett üveg előlap **kopásmentes érintő kezelőfelület**, 3 PRESET érték, színes LED kijelző a tűrés módtól függően.

Funkció:

PRESET, tűrés, ABS (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy elveszítené a PRESET értékre való hivatkozást), tényező (a mért szakasz szorzója), LOCK funkció (menü billentyűzár). Adatátvitel lehetséges. IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Műszaki leírás

Adatlap

IP védettségi osztály	IP 64
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 mm
Ház Ø	58,4 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,004 mm
Energiaellátás	Elemes
Befogószer Ø h6	8 mm
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2450
Ház vastagsága	35,8 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	C1
Átkapcsolható leolvasás	0,00002 coll
Mérőóra hátlap füllel	nem
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra