

**Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302520 32
GTIN	4250122600848
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögztítő csavarral együtt.

Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 6 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 55 mm

Teljes hossz L: 206 mm

Marótüske hossza L₃ menesztőgyűrűvel: 24 mm

Marótüske hossza L₄: 38 mm

Menet M: M24

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 32

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Marótüske hossza L ₄	38 mm
Teljes hossz L	206 mm

Tüske Ø d ₁	32 mm
Menet M	M24
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	24 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Befogási Ø D ₁	32 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 32 mm	309870 32
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 32	309700 32
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32