

**Garant**

**Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302416 20/6
GTIN	4045197436078
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül, hosszú.**

**Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

**Figyelem:**

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Furat Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Szár Ø d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Teljes hossz L	300 mm
Terméknév attribútum	L = 300 mm
Termék fajtája	Extensionrod