

Garant**GARANT Vap Tap átmenő furat gépi menetfúró, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146437 M3-12
GTIN	4069515037549
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivethetők.

Az M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró M3 – M12 132642 sz.

Műszaki leírás

Sorozat	Master Tap
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 376
Szabvány	DIN 371
Színes gyűrű	zöld

Termék fajtája

Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Megfelelő termékek<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/146437-M3-12>