

**Garant****Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302412 32/18
GTIN	4045197436054
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

**Hosszbeállító csavarral , rövid.****Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

**Figyelem:**

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Szár Ø d	32 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Termék fajtája	Extensionrod