



ER szorítópatronos befogó, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 40



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302465 40 |
| GTIN | 4250122600114 |
| Árucikk kategória | 36E |

Leírás

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok ISO 15488-B szerinti ER- / ESX szorítópatronokban történő befogására.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok 308981 – 309040 sz., ER készletek 309024 – 309320 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Befogási tartomány | 4 - 26 mm |
| Tartalék ER felfogó anyja | 40 |
| ER szorítópatronhoz | 40 |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Menet M | M16 |
| Külső Ø D | 63 mm |
| Befogó | SK 40 |
| Befogó szabvány | DIN 2080 |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 308990 5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 309040 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm | 309040 24 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 309040 7 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm | 309040 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm | 308990 26 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 308990 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm | 308990 21 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm | 308990 16 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 308992 6 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 308992 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm | 309040 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm | 309040 18 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm | 309040 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm | 308990 19 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 309040 4 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm | 309040 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm | 308990 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm | 308990 24 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm | 308990 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm | 308990 22 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm | 308992 18 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 308992 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm | 309040 11 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm | 308992 20 |
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40 | 309680 40 |

| | |
|--|-----------|
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm | 308992 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm | 309040 19 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 309040 5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm | 308990 23 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 308990 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm | 309040 17 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm | 308990 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm | 309040 20 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm | 309040 26 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm | 308992 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm | 308990 13 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm | 309040 21 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 309040 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 309040 9 |
| ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm | 309028 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm | 308992 22 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 308990 7 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm | 309040 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 309040 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm | 308990 20 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm | 308990 17 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm | 308990 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm | 309040 13 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm | 308992 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm | 308990 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm | 309040 23 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 308990 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 308990 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm | 309040 22 |

| | |
|--|-----------|
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm | 308992 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm | 308990 18 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 308990 4 |