



Weldon befogó, SK 40, Befogási Ø D1: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302420 6
GTIN	4250122600220
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6355 HB szerint.

Műszaki leírás

Menet M	M16
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
Teljes hossz L	143 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	SK 40
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm	309900 6