

**Digitális furatmikrométer készlet adatkimenettel, Méréstartomány: 6-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428941 6-12
GTIN	4059192064976
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keménymérő mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenékig történő méréshez.** Furatmikrométerek előre vezetett finom racsnival, gyors mérések 1,5 mm orsóemelkedéssel. Praktikus mérési funkciók, pl. 3 PRESET, tűrés kijelzés szimbólumokkal, ABS.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométerek 428931 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Méréstartomány	6 - 12 mm
Beállító gyűrű Ø	8/10 mm

Mérőfejek száma	3
Beállító gyűrűk száma	2
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
IP védettségi osztály	IP 65
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/428941-6-12>