

**Digitális furatmikrométer adatkimenettel és i-wi-vel, Méréstartomány:
16-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428932 16-20
GTIN	4059192065089
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenékig történő méréshez.** Furatmikrométerek előre vezetett finom racsnival, gyors mérések 1,5 mm orsóemelkedéssel. Praktikus mérési funkciók, pl. 3 PRESET, tűréskijelzés szimbólumokkal, ABS. Ezen felül integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezeték nélküli továbbításához.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.

i-wi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	64 mm
-----------------------	-------

Méret a	0,5 mm
Elem típusa	Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2032
Leolvasás	0,001 mm
Méréstartomány	16 - 20 mm
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	0,004 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/428932-16-20>