

**Digitális gyors furatmikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 20-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428933 20-25
GTIN	4059192065331
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenéig történő méréshez.** Gyors furatmikrométer karos visszahúzással a teljes méréstartományban. Nagyméretű, forgatható (270°-os) érintőkijelző praktikus mérési funkciókkal, pl. 3 PRESET, túréskijelzés 3 színes LED-del és szimbólumokkal, ABS.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 65
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Hibahatár	0,004 mm
Méréstartomány	20 - 25 mm

Adatlap

Méret a	0,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,001 mm
Standard mérésmélység	68 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/428933-20-25>