

**Automata hegesztőmaszk optrel® helix clt, Típus: HELIX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Árucikk kategória	09U

Leírás**Kivitel:**

Az optrel® helix clt automata hegesztősisak egy átlátszó **felhajtható rostéllyal** rendelkezik, amely gyors váltást tesz lehetővé a csiszoláshoz és egyéb munkákhoz. A szabadalmaztatott orrkivágással rendelkező belső tükröződésgátló egység közelebb hozza a tükröződésgátló lencsét a szemhez, és így **nagyobb látómezőt** tesz lehetővé a standard tükröződésgátló kazettákhoz képest. Kellemesen világos és színhű látás a **2-es védelmi fokozat világos állapotának** köszönhetően. Az optrel IsoFit® **fejpánt** lehetővé teszi a háromdimenziós beállítást bármilyen fejformához S-től XL-ig.

Sötét védelmi fokozatok: 4 – 12.

- **Világos fokozat: 2**
- **280 mAh Li-polimer akkumulátorral, mikro-USB csatlakozón keresztül és napelemmel tölthető (az akkumulátor élettartama 300–500 töltési ciklus)**
- **Szín: fekete**
- **Hegesztő szűrő látómező: A fejpánt beállításától függően a 100 x 50 mm-es ipari standard tükröződésgátló kazetta látómezőjének 2,3-6,3-szerese**

Felhasználás:

MIG / MAG, elektródás, WIG és plazma hegesztés

Szabvány:

EN 175; EN 379; EN 166.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Sorozat	optrel® helix clt
Kapcsolási idő világosról sötétre	0,1 ms
Osztályozás EN 379 szerint	1 / 1 / 1 / 2
A tartalmazott elemek száma	1
Kapcsolási idő világosról sötétre	100 - 2000 ms
Termék fajtája	Hegesztőmaszk

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/097976-HELIX>