

**Akkumulátoros csővágó, Típus: 4933498374****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Árucikk kategória	03L

Leírás**Kivitel:**

Akkus kompakt csővágó rozsdamentes vágófejjel. **Automatikusan illeszkedik** a cső Ø-höz. Minimális faltávolság 43 mm. **Alkalmas nemesacél-, szénacél és vörösréz csövekhez.** A vágószerkezet ablaka és a beépített világítás lehetővé teszi a felhasználó számára a csövek pontos vágását.

Tartalom:

Kartonban szállítva, akkumulátor **nélkül** és töltőkészülék **nélkül**.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801 – 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	3 kg
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Max. vibráció EN szerint	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fordulatszám-tartomány	0 - 330 min ⁻¹
Maximális réz cső Ø	35 - 54 mm

Adatlap

Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális nemesacél cső Ø	35 - 54 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Csővágó