



Akkus sarokcsiszoló 18V, 125 mm tárcsa Ø-höz, akkuval, lágy indulással és újraindulás elleni védelemmel, kofferben



Rendelési adatok

Rendelés száma	077140 4933493416
GTIN	4058546482879
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akkus sarokcsiszoló:

- **Hosszú élettartamú, kefe nélküli motor, orsóreteszelés, védőburkolat gyorsállítás.**
- **Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.**

M18™ HIGH OUTPUT™ akkus sarokcsiszoló 125-es mm átmérővel és 1750 W-os csiszolóéval egyenértékű teljesítménnyel.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Max. vibráció EN szerint	3,4 m/s ²
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Túlterhelés elleni védelem	igen
Kickbackstop	igen

Adatlap

Gyártó jelölése	M18FHSAG125XB2-802X
Súly	3,5 kg
Maximális vágási mélység	33 mm
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Éberségi kapcsoló	nem
Maximális fordulatszám	9000 min ⁻¹
Lágy indulás	igen
Termék fajtája	Sarokcsiszoló