

**Kraftform Kompakt VDE 24 univerzális készlet, Alkotóelemek száma: 24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	667264 24
GTIN	4013288234148
Árucikk kategória	63H

Leírás**Kivitel:**

Kraftform markolat racsnifunkcióval és finom fogazással a csekély utánfogási szög érdekében. Egyszerűen kezelhető irányváltó tárcsa. Meglazítja és meghúzza a csavart még akkor is, ha nincs ellenállás a „pörgetés funkciónak” köszönhetően. Hatlapú elgurulás elleni védelem. Kraftform racsnis keresztmarkolat szabadonfutó hüvellyel és négyszög hajtott oldallal (1/4 col).

A teljesen tartalom **1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint.

Tartalom:

Lapos pengék: 1-1 db 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm méret

Pengék Phillips-hez: 1; 2 méret

Penge Pozidrivhoz: 1; 2 méret

Penge Torx®-hoz: TX15; TX20; TX25 méret

Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm méret

Négyszög hajtott oldal adapterpenge (1/4 col): 1 db

Kraftform keresztmarkolat racsnifunkcióval: 1 db

Kraftform markolat racsnifunkcióval: 1 db

Kraftform markolat cserélhető pengékhez 667411 sz.: 1 db

Műszaki leírás

Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillipshez

Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	24
Termék fajtája	Csavarhúzó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/667264-24>