

**Garant****Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302412 25/8
GTIN	4045197435965
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

**Hosszbeállító csavarral , rövid.****Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

**Figyelem:**

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Szár Ø d	25 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Termék fajtája	Extensionrod