

**Kombinált marótüske, SK 40 A = 52, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302500 22
GTIN	4250122600770
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögzítő csavarral együtt.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	31 mm
Menet M	M16
Teljes hossz L	164 mm
A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Tüske Ø d ₁	22 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	19 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22

Befogási Ø D ₁	22 mm
Befogó	SK 40 A = 52
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40