

Garant

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302416 25/10
GTIN	4045197436108
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül, hosszú.**

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Szár Ø d	25 mm
Furat Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	20 mm
Teljes hossz L	300 mm
Terméknév attribútum	L = 300 mm
Termék fajtája	Extensionrod