

**Kombinált marótüske, SK 40 A = 52, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302500 27
GTIN	4250122600787
Árucikk kategória	36E

**Leírás****Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

**Retesszel** – **hosszanti hornyú** marókhhoz, pl. DIN 841.

**Menesztőgyűrűvel** – **keresztornyú** marókhhoz, DIN 1880.

**Tartalom:**

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögztítő csavarral együtt.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	27
Menet M	M16
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	33 mm
Teljes hossz L	166 mm
Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztőgyűrűvel	21 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27

Befogási Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Befogó	SK 40 A = 52
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 27 mm	309870 27
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40