

**Kombinált marótüske, SK 40 A = 52, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302500 32
GTIN	4250122600794
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögzítő csavarral együtt.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tüske Ø d ₁	32 mm
Menet M	M16
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	24 mm
Teljes hossz L	169 mm
A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Marótüske hossza L ₄	38 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32

Befogási Ø D ₁	32 mm
Befogó	SK 40 A = 52
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 32	309700 32
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 32 mm	309870 32