

WEKEM®**Teflon tömítőszalag, 12 m, Típus: GOLD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Árucikk kategória	08G

Leírás**Kivitel:**

A tömítőanyag helyettesíti a kender, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben.

A teljes felületi érintkezés 100 %-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket. Kiváló minőségű, különösen erős, tömítő, elasztikus teflonszalag minden menetfajtaához. Alkalmos propánhoz, butánhoz, földgázhoz, benzolhoz és üzemanyagokhoz, hőmérséklettartomány -240° - 260° C.

Felhasználás:

A közegetől, csővezetéktől és a menet méretétől függően, kb. 100 bar-ig (önálló kísérletek szükségesek), 200° C-on max. 16 bar-ig használható.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Műszaki leírás

Vastagság	0,1 mm
-----------	--------

Szélesség	12 mm
Menettípushoz	Összes
Gyártó jelölése	GT
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	60 hónap
Hossz	12 m
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Festék	sárga
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-240 - 260 °C
Kémiai alap	Politetrafluoretilén (PTFE)
Tulajdonság	Nem válik rideggé
Tulajdonság	Nem ragad
Tulajdonság	Nem éghető
Terméknév attribútum	12 m
Termék fajtája	Tömítőszalag