

**Egyszer használatos kesztyű készlet MicroFlex® 93-260, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094724 11
GTIN	20076490070933
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. MicroFlex® 93-260. 3 rétegű szerkezet jó vegyvédlemhez, beleértve a savakat, oldószereket és lúgokat. Strukturált ujjbegyek. Hosszú száruk és alacsony, 0,65 AQL érték (EN 374-2) a veszélyes anyagokkal szembeni megbízható védelem érdekében.

Szabvány:

EN 374; bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Műszaki leírás

Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 374	A típus (JKLOPST)
Vegyszereknek ellenáll	JKLOPST
EN 388	2000X

Anyag	Neoprén, nitril
Védettségi osztály	Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Védettségi osztály	Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Hordozóanyag	Neoprén, nitril
Bevonat	Neoprén, nitril
Vastagság	0,2 mm
Hossz	285 mm
Tartalom	50
Súly	8,1 g
Festék	zöld
Felhasználási terület	Pontosság
AQL	0,65
Felhasználás	egyszer használatos füldugó
Termék fajtája	Egyszer használatos kesztyű