

KÄRCHER**Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVRL65/12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Árucikk kategória	07D

Leírás**Kivitel:**

Ipari porszívó, alkalmas **szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.**

- **Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.**
 - **Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.**
 - **A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.**
- 1 motoros 1,2 kW ipari porszívó **billentő futóművel és 65 literes tartállyal.**

Figyelem:

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. alatt található. IVR-L100DP méret alatt kapható az e-Shopunkban.

Műszaki leírás

Porkategória – porszívó	L
Porkategória – porszívó	L
Magasság	1251 mm

Adatlap

Teljesítményfelvétel	1200 W
Turbinák száma	1
Tartálytérfogat	65 l
Névleges csatlakoztatási szélesség	DN50 mm
Vákuum	235 mbar
Súly	33 kg
Működési zajkibocsátás	70 dB(A)
Szélesség	526 mm
Levegő térfogatáram	72 l/s
Hossz	718 mm
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó