


**Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: S325GF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	588755 S325GF
GTIN	4059952622323
Árucikk kategória	54B

Leírás**Kivitel:**

A PRO Thin Metal S325GF orrfűrészlapot kifejezetten nagyon vékony fémlemezek vágásához fejlesztették ki, melyeket például a fűtési és légkondicionáló rendszereken végzett munkánál használnak. Ez egyaránt alkalmas színesfémek, például vörösréz lemez vágására, és a legjobb választás fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló berendezésekhez.

Felhasználás:

Nagyon vékony fémlemezek megmunkálásához.

Műszaki leírás

Fogosztás	0,8 mm
Lemezvastagság (tele lemez)	0,5-1,5 mm
Megnevezés	S325GF
Fűrészlap anyaga	HSS
Lap hossza	85 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Lapok száma	5
Meghajtó gép	Orrfűrész
Termék fajtája	Orrfűrész lap

