

**Kesztyű pár uvex phynomic C XG ESD, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094462 9
GTIN	4048612120262
Árucikk kategória	04W

Leírás**Kivitel:**

uvex phynomic C XG ESD. A C szintű vágásvédelemmel rendelkező, finom tapintásérzetet nyújtó kesztyű úgy illeszkedik, mint egy második bőr. Jó fogású nedves és olajos munkakörnyezetben. OekoTex 100 tanúsítvánnyal rendelkezik és érintőképernyővel kompatibilis. Az EN 16350 szabvány szerint alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre, valamint ESD munkaterületekre.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
-----------------------	----------------------------

Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
elektrosztatikus tulajdonság	DIN EN 16350 szerinti ESD bevizsgálással
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Hordozóanyag	HPPE, üvegszál, PA, elasztán, karbon
Bevonat	Aqua-Polymer Xtra Grip hab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási terület	Allround
Festék	kék / fekete
Súly	58 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű