

LOCTITE**Csavarbiztosító, 250 ml, Gyártó jelölése: 243**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083303 243
GTIN	4058093009147
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** –

Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Közepes szilárdságú, csavarbiztosításra és ezzel egyidejűleg tömítésre szolgál.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Legkisebb leszakadási nyomaték	26 Nm
--------------------------------	-------

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Max. M menetmérethez	M36
Gyártó jelölése	LOCTITE 243
Alak	folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Tulajdonság	Tixotrópia
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Festék	kék
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Lobbanáspont	93 °C
Úrtartalom	250 ml
Alkalmas anyagok	fém
Üzemi szilárdság	2 óra
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	1300 - 3000 mPas
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Sűrűség	1,15 g/cm ³
Terméknév attribútum	250 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

