



## Rövid fúrótokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 1-13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Árucikk kategória	37D

### Leírás

**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz. Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

Fúrók, süllyesztők és dörzsárak befogásához marógépeken.

**Tartalom:**

Hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 13 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	43 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs	SW6
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 2080
Alak	A
Maximális meghúzási nyomaték $M_{d,max}$	$\leq 14$ Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

## Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 6 mm	627481 6
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
	308630 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40