

**Menesztőlapos befogó ADB alak, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302600 25
GTIN	4250122612896
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	25
Befogási Ø D ₁	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Külső Ø D	65 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 25 mm	309900 25