

WEKEM®**Teflon tömítőszalag, 12 m, Típus: FINE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Árucikk kategória	08G

Leírás**Kivitel:**

A tömítőanyag helyettesíti a kenderet, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben. **A teljes felületi érintkezés 100 %-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradványok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

PTFE FRp menettömítő szalag, 3/8 colig használható a következő anyagoknál: levegő, nitrogén, gáz 5 bar-ig, folyékony gáz, ivóvíz max. 16 bar-ig és 100 bar-ig (200 °C-on max 16 bar-ig).

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Műszaki leírás

Vastagság	0,1 mm
Gyártó jelölése	FRp
Menettípushoz	finom

Szélesség	12 mm
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-240 °C
Hossz	12 m
Festék	fehér
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	60 hónap
Kémiai alap	Politetrafluoretilén (PTFE)
Tulajdonság	Nem éghető
Tulajdonság	Nem válik rideggé
Tulajdonság	Nem ragad
Terméknév attribútum	12 m
Termék fajtája	Tömítőszalag