


SCMT 09T304 10 darabos készlet, Minőség: HBX130

Rendelési adatok

Rendelés száma	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Árucikk kategória	22D

Leírás

SCMT 09T304 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 3,75 mm

Előtolás f : 0,08 - 0,36 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	MM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,08 - 0,36 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,1 - 3,75 mm
Minőség	HBX130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámanyag	HM
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes