

Garant**AOET110402 FR marólapkához, Softcut® maróhoz, HU7810-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215423 ALU
GTIN	4069515039123
Árucikk kategória	2A1

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	AOET110404 FR
Típus	HU7810-1
Szerszámanyag	Keményfém
Bevonat	bevonat nélkül
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	850 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	750 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	600 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		