

**Univerzális lyukfűrész készlet Power Charge Plus, Lyukfűrész Ø: 22-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	589807 22-32
GTIN	4059952536484
Árucikk kategória	54B

Leírás**Kivitel:**

A lyukaknak acéllemezekbe történő vágása össze sem hasonlítható más lyukfűrészelési alkalmazásokkal. Ipari környezetben vagy járműveken végzett munka során rendkívül precíznek kell lennie. Az anyag azonban általában nagyon szívós és károsítja a hagyományos bimetál lyukfűrészeket. Az EXPERT Sheet Metal PC Plus minden ilyen problémát megold, mert kompakt, kiváló minőségű technikából áll. Az EXPERT Sheet Metal PC Plus esztergált fémből készült egyetlen hengerből áll az egyedülálló stabilitás, robusztusság és pontosság érdekében. Extrém élettartam és a legkeményebb acélminőségek vágásának képessége – karbid fogakkal, amelyeket egyenként éleznek és forrasztanak a testhez. Ez a lyukfűrész a legjobb tulajdonságokat ötvözi kompakt formában: Hosszú élettartamú, pontos és kiváló minőségű lemezmegmunkáláshoz optimalizált. A Bosch Power Charge Plus gyorsbefogó adapterrel való használathoz: a pontosság és a robusztusság érdekében.

Tartalom:

2x központfúró, 3x lyukfűrész (Ø 22 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm), gyorsbefogó adapter.

Műszaki leírás

Sorozat	Power Charge Plus
Lyukfűrész Ø	22 - 32 mm

Adatlap

Befogósárok száma	1
Tartalom (db)	6
Központfúrók száma	2
Maximális vágásmélység	5 mm
Termék fajtája	Lyukfűrész

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 589807 22-32