

**Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Xtra, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082006 6
GTIN	4250004112520
Árucikk kategória	04S

Leírás**Kivitel:**

Az Elmasonic xtra sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.

- **Több ultrahangos hatás az automatikus Dynamic funkciónak köszönhetően.**
- **Bekapcsolható Eco mód a kíméletes tisztításhoz és az energiatakarékosság érdekében.**
- **Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.**
- **Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.**
- **Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.**
- **Automatikus biztonsági lekapcsolás.**

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. Hozzávaló tartalék kosarat a 082101 sz. alatt talál. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Fűtőtéljesítmény	400 W
Betétkosár hossza	255 mm
Készülék szélessége	215 mm
Ajánlott munkamennyiség	5,1 l
Súly	7,9 kg
Ultrahangos csúcsteljesítmény	640 W
Névleges feszültség	220 - 240 V

Adatlap

Tisztítómedence magassága	150 mm
Térfogat	6,3 l
Készülék hossza	500 mm
Gyártó jelölése	Xtra 60
Betétkosár szélessége	105 mm
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék