

**Cobra®ES vízpumpafogó, fogazott finomállítással extra vékony fej, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	706251 180
GTIN	4003773088981
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez. **Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró. Fogó feketített, fej polírozott, száruk műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Nyel	Műanyag bevonattal
Befogható tartomány csőnél	1,1/4 coll
Teljes hossz	180 mm
Sorozat	Cobra®ES
Fogazott finombeállítás száma	18
Hatszög befogási tartomány	32 mm
Felület	feketére foszfátzott
Szabvány	DIN ISO 8976

Adatlap

Pofák kivitele	extra karcsú
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó