



## Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatornával, BT 40 A = 100, Befogási Ø D1: 18mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302615 18
GTIN	4250122613053
Árucikk kategória	36E

### Leírás

**Kivitel:**

A hűtőcsatorna O gyűrűvel zárható.

Minden szár barnított.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

### Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Befogási Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16