

LOCTITE**Csavarbiztosító tubus, 19 g, Gyártó jelölése: 248**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083300 248
GTIN	5010266382678
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Tubus pasztózus csavarbiztosítással, takarékosan használható, nincs utáncsöppenés. Pasztózus csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Rúd: Közepes szilárdságú, minden fémhez, valamint passzív anyagokhoz alkalmas.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
-------------------------	---------------------

Gyártó jelölése	LOCTITE 248
Legkisebb leszakadási nyomaték	17 Nm
Max. M menetmérethez	M50
Festék	kék
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Minden menetes kötés
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Alkalmas anyagok	fém
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Úrtartalom	19 ml
Alak	pasztózus
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	48 hónap
Tulajdonság	Anaerob ragasztó
Tulajdonság	Egykomponenses ragasztó
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Üzemi szilárdság	6 óra
Száradás	5 min
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	19 g
Termék fajtája	Csavarbiztosító