

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	E16R STF CR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Középtolódás L <sub>3</sub>	10 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,4 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500