

Garant**CaraFin gyémánt polírozó test, Polírozás, Típus: D10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501595 D10
GTIN	4069515040358
Árucikk kategória	55A

Leírás**Kivitel:**

A gyémánt polírozó testek (EVA-PU kötésű gyémánt) mikrosziszoló leválasztást eredményeznek. Minden anyag polírozásához, fényesítéséhez és tisztításához. Ragyogó felületeket hoz létre. Ideális műveleti lépés kerámia csiszolótestekkel és műanyag csiszolótestekkel végzett előcsiszolást követően. Biztonságosan eltávolítja a színesfémeken, valamint alumíniumon lévő sorját. A polírozó testek hosszú élettartama garantált, mivel a gyémánt közvetlenül az EVA-PU-hoz van ragasztva, ezért a gyémánt kitörése helyes használat esetén nem lehetséges. Ha a polírozó testek erősen szennyezettek, ezek víz és tisztítószer segítségével könnyen tisztíthatók.

Felhasználás:

GARANT GMT2 vibrációs koptatónkban (501310 GMT2 sz.) használható.

Tartalom:

Elegendő gyémánt polírozó testet tartalmaz a GARANT GMT2 vibrációs koptató teljes feltöltéséhez.

Műszaki leírás

Hossz	10 mm
Szélesség	10 mm
Magasság	5 mm
Polírozási fokozat	Végső polírozás

Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Terméknév attribútum	Polírozás
Termék fajtája	Csiszolótest

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		