



Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302520 40
GTIN	4250122600855
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögztítő csavarral együtt.

Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 6 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 55 mm

Teljes hossz L: 209 mm

Marótüske hossza L₃ menesztőgyűrűvel: 27 mm

Marótüske hossza L₄: 41 mm

Menet M: M24

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 40

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	41 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	40
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	27 mm
Teljes hossz L	209 mm

Tüske $\varnothing d_1$	40 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Menet M	M24
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Befogási $\varnothing D_1$	40 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske \varnothing -höz 40 mm	309860 40
Menesztőgyűrű Tüske \varnothing -höz 40 mm	309870 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kulcs Tüske \varnothing -höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
	308812 50

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Hozzávaló meredekkúp méret 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50