

Garant**SC.T 120404, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 120404 HU7310 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HU7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Műszaki leírás

Forgácstörő	AM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	N
Minőség	HU7310

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	SCGT 120404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz