

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E10K STFCCR/L11
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Középtolódás L <sub>3</sub>	6 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9,6 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500