

Garant**SC.T 120404, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 120404 HB7310 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	N
Minőség	HB7310

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCGT 120404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz