

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Kés ISO kódja	E12M STFPCR/L11
Középtelődés L ₃	8 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500